



FL730L

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 1250x800x300 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1250 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	300 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Triangular de 8mm
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Equipo

Número de filas	1
-----------------	---

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----