



ESC463S

**Kontakter, bešumni, 63A, 4k.o, 230V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vrsta kontakata | 4NO |
|-----------------|-----|

**Električna struja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nazivna struja                | 63 A |
| Prihvatljivi iznos struje AC3 | 32 A |

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 3 |
|-------------|---|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

**Napon**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 4000 V      |
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 440 V       |
| Nazivni radni napon Ue                | 400 - 400 V |
| Upravljački napon AC                  | 230 - 230 V |
| Upravljački napon DC                  | 0 - 0 V     |

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 50 °C |
|-------------------|-------------|

**Aplikacija**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kategorija upotrebe | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

**Uvjeti korištenja**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

**Izdržljivost**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Broj mehaničkih operacija               | 100000 |
| Električna izdržljivost u broju ciklusa | 30000  |

**Snaga**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 24,50 W |
| Potezna snaga               | 5,20 VA |

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 85 mm |
| Širina | 54 mm |
| Dubina | 60 mm |

**Veza**

|                |   |
|----------------|---|
| Broj kontakata | 4 |
|----------------|---|

**Oprema**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Broj NO kontakata            | 4  |
| Broj NC kontakata            | 0  |
| Sa mogućnošću ručnog isklopa | Ne |

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|