



HI406R

## Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 690 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	2,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	116 mm
Breedte	97 mm
Diepte	215 mm

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Capaciteit

Aantal modules	12,50
----------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	17,10 W
----------------------------------	---------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 50 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	------------------------

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja