



75142134



IP20

TS Sensor, cf, 2 f, cristal, alu, config

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente Sí

Potencia

Consumo de corriente 12,50 mA

Dimensiones

Profundidad de montaje 24,20 mm
 Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm
 Altura 160 mm
 Anchura 86 mm
 Profundidad 37,70 mm

Equipo

Número de puntos de activación 4

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Aluminio
 Código RAL 9006
 Material Aluminio Vidrio
 Acabado de la superficie Brillante Mate

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
 Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
 Tipo de montaje Para montaje vertical
 Temperatura Conexión adicional para sensor de temperatura externo
 Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador
 Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

REAcH – libre de SVHC Sí
 Conforme con RoHS Sí