



75142134



IP20

**Stakleni senzor, 2-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, aluminij**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Snaga**

Trenutna potrošnja 12,50 mA

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 24,20 mm  
 Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm  
 Visina 160 mm  
 Širina 86 mm  
 Dubina 37,70 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 4

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Aluminij  
 RAL kod 9006  
 Materijal Aluminij  
 Staklo  
 Obrada površine Sjajno  
 Mat

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Ne

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
 Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine  
 Način instalacije Za vertikalnu montažu  
 Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
 Integrisani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
 Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili  
 vanjskog komunikacijskog objekta

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da  
 Usklađeno sa RoHS Da