



75142134



Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Функції

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| З регулятором кімнатної температури | Так |
|-------------------------------------|-----|

Потужність

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Поточне споживання | 12,50 mA |
|--------------------|----------|

Розміри

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Вбудована глибина                       | 24,20 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 27 mm    |
| Висота                                  | 160 mm   |
| Ширина                                  | 86 mm    |
| Глибина                                 | 37,70 mm |

Обладнання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість точок керування | 4 |
|---------------------------|---|

Елементи керування та індикатори

|                  |     |
|------------------|-----|
| З LED індикацією | Так |
|------------------|-----|

Матеріали

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Colour           | Алюміній             |
| Код RAL          | 9006                 |
| Матеріал         | Алюміній<br>Скло     |
| Обробка поверхні | Глянцевий<br>Матовий |

Екран

|            |    |
|------------|----|
| З дисплеєм | Ні |
|------------|----|

Акcesуари

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Тексти

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція            | Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів<br>Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні                                                                                                                         |
| Режим встановлення | Для вертикального монтажу                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура        | додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури<br>Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера<br>Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку |

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |