




HI405R

Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 690 V
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V

Električna struja

Nazivna struja	100 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	2,50 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	100 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	65000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Tip pola	4P

Dimenzije

Visina	116 mm
Širina	97 mm
Dubina	215 mm

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	9,30 W
-----------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	4 - 50 mm ²
---------------------------	------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da