



HI405R

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue               | 380 - 690 V |
| Nominell isolationsspänning Ui     | 800 V       |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 8000 V      |

#### Elektrisk ström

|  |         |
|--|---------|
| Märkström  | 100 A   |
| Märkkorttidsström Icw IEC 60947                                | 2,50 kA |
| Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar | 100 kA  |

#### Ström

|  |         |
|--|---------|
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 65000 W |
|--|---------|

#### Arkitektur

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Antal poler         | 4                |
| Styr/manöverelement | Kort vridhandtag |
| Antal poler         | 4P               |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 116 mm |
| Bredd | 97 mm  |
| Djup  | 215 mm |

#### Kontroller och indikatorer

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Integrerad motordrift | Nej |
|-----------------------|-----|

#### Skydd, dörr

|        |    |
|--------|----|
| Låsbar | Ja |
|--------|----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 12 |
|---------------|----|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Ström

|  |        |
|--|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 9,30 W |
|--|--------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -20 - 70 °C |
|------------------|-------------|

#### Anslutning

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Area solid ledare | 4 - 50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |