



DAS4530009016

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	66 mm
Šířka	66 mm
Instalační výška	3,0 - 3,3 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	1200 - 1200 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka vřta	45 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Jednostranný
---------------------------	--------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

