



47521606



**Розетка з з/к, кришка, антрацит 16A/250B S.1 IP44**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 41,60 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Підключення**

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

**Аксесуари**

Має поле для маркування Ні

**Кришка, дверцята**

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

**Емність**

Кількість модулів 1

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP44

**Функції**

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

---

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

---

Захист	Без посиленого захисту контакту
--------	---------------------------------

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

---

**Сумісний із**

---

S.x/V.x	
---------	--

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---