



FL731L

Porte, orion tech, opaque, coffret métallique, 1250x800x400mm, plaques de montage

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1250 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matériau

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui