




HI403R

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X63A ΡΑΓΑΣ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 - 690 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	800 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	8000 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I_{cw} IEC 60947	2,50 kA
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη I_{cc} με ασφάλειες gI-gG	100 kA

Ισχύς

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	41000 W
--	---------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κοντή περιστροφική λαβή
Πόλοι	4P

Διαστάσεις

Ύψος	116 mm
Πλάτος	215 mm
Βάθος	97 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	Όχι
------------------------------	-----

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	3,60 W
---	--------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	4 - 50 mm ²
-------------------------	------------------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι