



HI403R

Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 690 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	2,50 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000 W
--	---------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	4P

Dimensioner

Höjd	116 mm
Bredd	215 mm
Djup	97 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,60 W
--	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	4 - 50 mm ²
-------------------	------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja