




47506003

Q.x - tomada Schuko p-etiq., verde

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Verde
Código RAL	6029
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Adequado para

Berker Q.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim