




47506002

## Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, crvena pliš

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Crvena

RAL kod 3003

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

#### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Da

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

#### Identifikacija

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Poklopac    | Poklopac centralne ploče           |
| Zaštita     | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze  | Sa ubodnim stezaljkama             |
| Označavanje | Sa poljem za označavanje           |

---

**Pogodno za**

Q.x

---

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |