




47506002

Zásuvka SCHUKO, Q.x, červená sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Červená
Kód RAL	3003
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	31 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano