



LFS602008VERZ

tehalit.LFS Element T, 60x200mm, ocynkowany

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	200 mm

Akcesoria

Typ akcesoriów	Formowany
----------------	-----------

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Sprzęt

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

Odpowiednie do

LFS 60x200

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

