



47506014

Zásuvka SCHUKO s potiskem "ZSV" (doplňkové napájení), Q.x, oranžová sametová

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Oranžová

Kód RAL 2003

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 32 mm

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ano

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Texty

Potisk S potiskem "ZSV"

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

---

**Texty**

---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

---

**Vhodné pro**

---

Q.x

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

---