



47506013

**Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis SV, Q.1, zelena pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Zelena

RAL kod 6029

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Da

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Tekst**

Otisak Sa natpisom „SV”

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

---

**Tekst**

---

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

---

Q.x

---

**Održivost**

---

Bez halogena Da

---

Usklađeno sa RoHS Da

---