




47506013

## Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis SV, Q.1, zelena pliš

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 V       |
| Nazivni napon | 250 - 250 V |

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Zelena          |
| RAL kod         | 6029            |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš |
| Materijal       | Duroplastika    |
| Obrada          | Neobrađeno      |

#### Dimenzije

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Visina          | 71 mm |
| Širina          | 71 mm |
| Broj jedinica   | 1     |
| Ugrađena dubina | 32 mm |

#### Veza

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Stezaljka utikača |
|--------------------------|-------------------|

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Plug-in veza                       |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Da |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne   |
| Otpornost na udarce IK            | IK02 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Tekst

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Otisak     | Sa natpisom „SV”                   |
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče           |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama             |

**Pogodno za**

Berker Q.x

**Održivost**

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da