



52066099

Tasto di chiamata con cornice Berker Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Materiale termoplastico

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	30 mm
Profondità di installazione	15,80 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con spia di conferma

Adatto per

Q.x	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì