



52066099

Q.3 System przywoławczy Przycisk przywołania z ramką, biały aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
-----------------------	-----------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość	80,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	30 mm
Zakres głębokości wbudowania	15,80 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Element centralny do mocowania wtykowego
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Z lampką kontrolną

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak