



962572506

**Toma de corriente, EURO-AMERICANA STANDARD, gris, mate**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7038
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	Sin contacto de protección
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados

**Características técnicas**

Berker integrado	
------------------	--

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS

Si