



30763555

Vypínač řazení 6,s popisem, komplet., IP 55, Berker W.1, sv. šedá, mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Lesklý
Matná

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdrem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 16 x 50 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V
Pro osvětlení

Způsob zapojení Přepínáč

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano