



962572501

WCD EURO-AMERICAN STANDARD, berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8017

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie
Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Deur Centraalplaat

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Geschikt voor

integro

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij

Ja