



962572503

**Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", czarny**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 9005  
9011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 21 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie  
Mocowanie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Bez styku ochronnego

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Oslona Oslona centralna

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

**Odpowiednie do**

integro