



962572503

Zásuvka bez ochranného kontaktu, Euro-USA standard, Integro přístroj, černá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005
9011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 21 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Bez ochranného kontaktu

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

integro