



962572502

Toma de corriente, EURO-AMERICANA STANDARD, blanco polar, mate

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente Sin contacto de protección

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con bornes roscados

Características técnicas

íntegro

Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Si