



962572505

Utičnica, bez uzemljenja, sa zašt.za djecu, (Euro-US standard), Integro, antrac

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Bez zaštitnog kontakta

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker integro

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da