



52066089

Tasto di chiamata con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Serie

Altezza 80,50 mm

Larghezza 80,50 mm

Profondità 30 mm

Profondità di installazione 15,80 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Pezzo centrale per fissaggio a innesto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Con spia di conferma

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si