



52066089

Taster, pozivni sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 24 - 24 V

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Dimenzije

Visina 80,50 mm

Širina 80,50 mm

Dubina 30 mm

Ugrađena dubina 15,80 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 40 °C

Tekst

Način instalacije Centralna ploča za plug in fiksiranje

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Sa sigurnosnom lampom

Pogodno za

Q.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da