



52066089

RWC-larm nödsignal, Q.1, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet

Dimensioner

Höjd	80,50 mm
Bredd	80,50 mm
Djup	30 mm
Inbyggnadsdjup	15,80 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Centrumbricka för "plug-in" fixering
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Belysning	Med trygghetslampa

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja