




EMS005



Minuterie multifonction

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Capacité

Nombre de modules 1

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect
Raccordement filaire

Installation, montage

Montage Rail DIN

Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm²

Réglages

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur 17.50 mm

Profondeur 64 mm

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Textes

Raccordement Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation Contact NO

Mode de montage Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Fonction Avec avertissement d'arrêt: Clignote à 40, 30 secondes avant la mise hors tension
Avec potentiomètre de réglage des fonctions de contacteur temporisé: automatique/automatique
Avec pré-avertissement d'arrêt/automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h)/automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h) et pré-avertissement d'arrêt

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui