




EMS005



IP20



Minuterie multifonction

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Capacité

Nombre de modules

1

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect
Raccordement filaire

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Éclairage

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle

1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente

3600 VA

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 2.5 mm²

Réglages

Plage de temporisation

30 S - 10 Min

Dimensions

Largeur

17.50 mm

Profondeur

64 mm

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V

2300 W

Textes

Raccordement

Pour câblage à 3 et 4 conducteurs (détection automatique)

Type de commutation

Contact NO

Mode de montage

Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Fonction

Avec avertissement d'arrêt: Clignote à 40, 30 secondes avant la mise hors tension

Avec potentiomètre de réglage des fonctions de contacteur temporisé: automatique/automatique

Avec pré-avertissement d'arrêt/automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h)/

automatique Avec fonctionnement longue durée commutable (1 h) et pré-avertissement d'arrêt

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui