




EMS005



**Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 230 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Łączność**

Typ połączenia quickconnect  
Połączenie przewodowe

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Szyna DIN

**Oświetlenie**

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 3600 VA

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Ustawienia**

Zwłoczny 30 S - 10 Min

**Wymiary**

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

**Moc**

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

**Dodatkowe informacje**

Rozgałęzienie Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)

Rodzaj łącznika Zestyk zwirny NO

Montaż Do montażu na szynie DIN

---

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Funkcja Z wcześniejszym ostrzeżeniem o wyłączeniu: Miganie przez 40, 30 sekund przed wyłączeniem  
Z potencjometrem do ustawiania funkcji czasu: automatyczna/automatyczna z wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h)/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h) i wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak