




EMS005



Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Pojemność

Liczba modułów 1

Łączność

Typ połączenia quickconnect
Połączenie przewodowe

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla
świełówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla
świełówek 3600 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 2.5 mm²

Ustawienia

Zwłoczny 30 S - 10 Min

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Dodatkowe informacje

Rozgałęzienie Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)

Rodzaj łącznika Zestyk zwierny NO

Montaż Do montażu na szynie DIN

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Funkcja	Z wcześniejszym ostrzeżeniem o wyłączeniu: Miganie przez 40, 30 sekund przed wyłączeniem Z potencjometrem do ustawiania funkcji czasu: automatyczna/automatyczna z wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h)/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h) i wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----