



EMS005



IP20



Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	quickconnect Připojení vodičů
---------------	----------------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Osvětlení

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací	1000 VA
--	---------

Max. zatížení zářivky	3600 VA
-----------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

Průřez plného vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
----------------------	---------------------------

Nastavení

Časové zpoždění	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

Rozměry

Šířka	17,50 mm
-------	----------

Hloubka	64 mm
---------	-------

Texty

Spojka	Pro 3 a 4vodičový obvod (automatická detekce)
--------	---

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

Texty

Způsob zapojení	Zavírací kontakt
-----------------	------------------

Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
----------------	--------------------------------

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
---------------	------------------------------------

Funkce	S varováním před vypnutím: Bliká při 40, 30 sekund před vypnutím
--------	--

S potenciometrem pro nastavení časových funkcí:
automatický/automatický s upozorněním na předčasné vypnutí/automatický s volitelným dlouhým provozem (1 h)/automatický s volitelným dlouhým provozem (1 h) a upozorněním na předčasné vypnutí

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----