




EMS005



IP20



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ QC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect
Σύνδεση καλωδίων

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση 1000 VA

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού 3600 VA

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 2.5 mm²

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση 30 S - 10 Min

Διαστάσεις

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 64 mm

Κείμενο

Διακλάδωση Για κυκλώματα 3 και 4 αγωγών
(αυτόματη ανίχνευση)

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Λειτουργία Με προειδοποίηση απενεργοποίησης:
Αναβοσβήνει στα 40, 30 δευτερόλεπτα πριν σβήσει

Με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση χρονικών λειτουργιών: αυτόματο, αυτόματο με προειδοποίηση απενεργοποίησης, αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διάρκειας λειτουργία (1h), αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διάρκειας λειτουργία (1h) και προειδοποίηση απενεργοποίησης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι