




EMS005



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Емність

Кількість модулів 1

Підключення

Тип з'єднання quickconnect
Дротове з'єднання

Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

Освітлення

Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією 1000 VA

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи 3600 VA

Умови використання

Робоча температура -10 - 55 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1.5 - 2.5 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 1.5 - 2.5 mm²

Налаштування

Затримка в часі 30 S - 10 Min

Розміри

Ширина 17,50 mm

Глибина 64 mm

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа 2300 W

Тексти

Вузол Для 3- та 4-провідного контуру (автоматичне визначення)

Тип перемикачання НВ контакт

Режим встановлення Для монтажу на DIN-рейку

Тексти

Тип з'єднання	Із самозажимними терміналами QuickConnect
Функція	З попереднім попередженням про вимкнення: Блимає з частотою 40, за 30 секунд до вимкнення З потенціометром для налаштування функцій часу: автоматичний/автоматичний з попередженням про вимкнення/автоматичний із можливістю вибору тривалої роботи (1 год)/автоматичний із можливістю вибору тривалої роботи (1 год) та попередженням про вимкнення

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----
