




EMS005



**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ QC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 1

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης quickconnect  
Σύνδεση καλωδίων

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN

**Φωτισμός**

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντίσταση 1000 VA

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού 3600 VA

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Ρυθμίσεις**

Χρονική καθυστέρηση 30 S - 10 Min

**Διαστάσεις**

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 64 mm

**Κείμενο**

Διακλάδωση Για κυκλώματα 3 και 4 αγωγών  
(αυτόματη ανίχνευση)

**Ισχύς**

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

**Κείμενο**

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με plug-ινακροδέκτες quickconnect

Λειτουργία Με προειδοποίηση απενεργοποίησης:  
Αναβοσβήνει στα 40, 30 δευτερόλεπτα πριν σβήσει

Με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση χρονικών λειτουργιών: αυτόματο, αυτόματο με προειδοποίηση απενεργοποίησης, αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διάρκειας λειτουργία (1h), αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διάρκειας λειτουργία (1h) και προειδοποίηση απενεργοποίησης