



FWB34D

univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x1050x160

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	165 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	3
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

