



FWB34S

Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	12
Nombre de rangées	3
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Largeur en modules	48
--------------------	----

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----