



FWB34S

univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x1050x160

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	12
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	4
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	144
----------------	-----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	500 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	165 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	48
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	16
------------------------	----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----