



FWB34S

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	12
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	4
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	144
--------------	-----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	500 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	165 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1

Rozměry

Počet jednotek šířky	48
----------------------	----

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	16
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámků

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----