



FWB31S

Щит Unipers IP44/II 500x300x161мм 36мод.(1x36)

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

Розміри

Висота	500 mm
Ширина	300 mm
Глибина	165 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	4
---------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44

Безпека

Тип блокування	Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----