




13737003

## Afdekraam 3-v hor. berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 3 |
| Aantal modules | 3 |

#### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Aluminium    |
| RAL-code                | 9006         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 80,50 mm |
| Breedte | 229 mm   |
| Diepte  | 9,90 mm  |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |
|-------------------------|-------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Teksten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Montagewijze | Klembevestiging |
|--------------|-----------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |