



EG203B

Interruiseur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	2

Raccordement

Type de contacts	2x inverseurs
------------------	---------------

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---