



EG203B

Programador digital 2 canais 7d s/ chave

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Funções

Reserva de marcha em anos 5 anos

Com sincronização de rede Não

Com sincronização de quartzo Sim

Equipamento

Precisão diária 1,50 s

Com programa de impulsos Não

Número de canais 2

Conexão

Tipo de contactos 2x comutadores

Modo de configuração

Programa diário Não

Programa semanal Sim

Programa anual Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 16 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 35 mm

Profundidade 64 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

Capacidade

Número de módulos 2