



EG203B

Digitalt veckour 2 kanals utan programnyckel

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Funktioner

Strömreserv i år 5 y

Med nätverkssynkronisering Nej

Med kvartssynkronisering Ja

Utrustning

Nogrannhet per dag 1,50 s

Med impulsprogram Nej

Antal kanaler 2

Anslutning

Anslutningstyp 2x växlande

Inställningar

Dagligt program Nej

veckoprogram Ja

Årsprogram Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 16 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 35 mm

Djup 64 mm

Kapacitet

Antal moduler 2

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider 1 min