



EG203B

Digitalt veckour 2 kanals utan programnyckel

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Strömreserv i år	5 y
Med nätverkssynkronisering	Nej
Med kvartssynkronisering	Ja

Utrustning

Noggrannhet per dag	1,50 s
Med impulsprogram	Nej
Antal kanaler	2

Anslutning

Anslutningstyp	2x växlande
----------------	-------------

Inställningar

Dagligt program	Nej
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 16 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	35 mm
Djup	64 mm

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------